

Ventosa plana (redonda)

SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.10733




SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	40,00
Conexión	M14x1.5-AG
Material de la boquilla	Aluminio



Datos de diseño SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	22,00 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Rosca G1	M14x1,5-MA
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	41,0 mm
Diámetro Dmax(S)	46,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10733

1

Ventosa plana (redonda)

SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10733



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	69,00 N
Peso	19,70 g
Fuerza lateral	52,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	50,0 N
Volumen	5,300 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.10733



Datos de pedido accesarios 10.01.01.10733

Typ	Número de artículo
Funda para ventosa	10.01.01.12856



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10733

2