




SAF 100 NBR-60 RA

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	100,00
Соединение	RA
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAF 100 NBR-60 RA

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	35,50 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	9,5 mm
Диаметр Ds	103,0 mm
Длина L4	31,80 mm
Диаметр Dmax(S)	110,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10805



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	135,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	430,00 N
Вес	76,4 g
Поперечная сила	310,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	300,0 N
Объем	59,900 cm ³
размер	100,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10805



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10805

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 100	10.01.01.12840

