


Art.-Nr.: 10.01.01.10554



DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Le profil d'étanchéité DI-PROF est livré en longueur souhaitée. Unité de commande 1 m.



Données de construction DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur         |
|--------------------------------|----------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 20,0 Shore A   |
| Matière d'étanchéité           | Chloroprene CR |
| Largeur B                      | 5,50 mm        |
| Hauteur H                      | 8,00 mm        |

## Données de construction

| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Largeur B1 | 8,50 mm  |
| Largeur B  | 5,50 mm  |
| Hauteur H1 | 17,50 mm |
| Hauteur H  | 8,00 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 E3



Art.-Nr.: 10.01.01.10554



## Données techniques

| Attribut                       | Valeur         |
|--------------------------------|----------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 20,0 Shore A   |
| Poids propre                   | 110,6 g        |
| Matière d'étanchéité           | Chloroprene CR |
| Famille de produits            | DI-PROF        |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.10554](http://www.schmalz.com/10.01.01.10554)

