

Art.-Nr.: 10.01.01.11106




SAF 40 NBR-60 G3/8-AG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	40,00
Соединение	G3/8-AG
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные

Attribute	Value
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	41,0 mm
Диаметр Dmax(S)	46,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAF 40 NBR-60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11106



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	69,00 N
Поперечная сила	52,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	50,0 N
Объем	5,300 cm ³
размер	40,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11106



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11106

Тур	Количество предметов
Чехол присоски SU 40	10.01.01.12856

