


SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora



Datos de diseño SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 250,00               |
| Conexión                      | G1/2"-HE             |

## Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L2            | 76,00 mm |
| Altura H1              | 30,50 mm |
| Altura H               | 29,00 mm |
| d2                     | 203,0 mm |
| Diámetro interior d    | 34,00 mm |
| Rosca G1               | G1/2"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 13,5 mm  |
| Rosca G2               | G1/2"-HE |
| Longitud de rosca LG2  | 15,0 mm  |
| Tamaño del orificio d3 | 178,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10589

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR    |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A            |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 1.500,0 mm              |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 2.650,00 N              |
| Peso                                                | 1.330,0 g               |
| Volumen                                             | 512,000 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 250,00                  |
| Fuerza de aspiración d2                             | 1.940,00 N              |
| Número de pliegues                                  | 0,0                     |
| Familia de productos                                | SPU                     |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.10589](http://www.schmalz.com/10.01.01.10589)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.10589**

| Typ                | n              |
|--------------------|----------------|
| Funda para ventosa | SU 280         |
|                    | 10.01.01.12485 |

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.10589**

| Typ                               | n                   |
|-----------------------------------|---------------------|
| Junta anular p. placa ventosa SPU | DR-SPU 250 NBR-55 B |
|                                   | 10.01.01.10579      |

