

Ventouse plate (ronde)

SAF 60 NBR-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11112




Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	60,00
Connexion	G3/8-AG
Matière de l'insert	Aluminium

SAF 60 NBR-60 G3/8-AG

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



Données de construction

Diamètre Ds	60,6 mm
Diamètre Dmax(S)	67,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAF 60 NBR-60 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11112

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11112

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	150,00 N
Force latérale	105,0 N
Force latérale surface huileuse	85,0 N
Volume	16,700 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Données de commande accessoires 10.01.01.11112**

Typ		Nombre d'article
Couverture pour ventouse	SU 60	10.01.01.13585

