

Art.-Nr.: 10.01.01.11136



### Технические данные


| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| размер                        | 20,00                            |
| Вакуумное соединение          | G1/8"-M                          |
| Материал ниппеля              | алюминий                         |
| Свойство материала            | немаркий                         |

PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG

Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP



### Конструктивные данные

| Attribute                                                                                            | Value    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Высота H                                                                                             | 15,00 mm |
| Номинальный диаметр dn                                                                               | 2,00 mm  |
| Резьба G1                                                                                            | G1/8"-M  |
| Длина резьбы LG1                                                                                     | 8,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1                                                                            | 14,0 mm  |
| Ход пружины Z                                                                                        | 2,2 mm   |
| Диаметр Ds                                                                                           | 20,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)                                                                                      | 23,0 mm  |
| Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3 |          |

Конструктивные данные PFYN 20 HT1-60 G1/8-AG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11136)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11136



## Технические данные

| Attribute                            | Value                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                    | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]        | 60,0 Shore A                     |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                           |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 20,0 mm                          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 15,50 N                          |
| Вес                                  | 5,6 g                            |
| Объем                                | 0,800 cm <sup>3</sup>            |
| размер                               | 20,00                            |
| Количество складок                   | 0,0                              |
| Семейство продуктов                  | PFYN                             |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11136](http://www.schmalz.com/10.01.01.11136)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11136

| Тип                                           | Количество предметов                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N006 G1/8-AG DN200<br>10.01.01.03530 |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.11136

| Тип                        | Количество предметов                 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Плоская присоска (круглая) | PFG 20 HT1-60 N006<br>10.01.01.11163 |

