

Art.-Nr.: 10.01.01.11143



PFYN 80 HT1-60 G1/4-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	80,00
Вакуумное соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий
Свойство материала	немаркий

Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 80 HT1-60 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	25,00 mm
Номинальный диаметр dn	5,50 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	80,0 mm
Диаметр Dmax(S)	86,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11143



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	150,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	260,00 N
Вес	62,5 g
Объем	25,000 cm ³
размер	80,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11143



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11143

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 80	10.01.01.12839



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11143

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель присоски (уст.) SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.11143

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая) PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11170

