




PFYN 10 HT1-60 M5-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP



Konstruktionsdaten PFYN 10 HT1-60 M5-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	10,00
Vakuum-Anschluss	M5-IG
Nippelwerkstoff	Aluminium
Werkstoffeigenschaft	abdruckarm

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	17,50 mm
Nenndurchmesser dn	2,00 mm
Gewinde G1	M5-IG
Gewindelänge LG1	5,5 mm
Schlüsselweite SW1	8,0 mm
Federweg Z	1,4 mm
Durchmesser Ds	10,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	11,5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Flachsauggreifer (rund)

PFYN 10 HT1-60 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11147



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	12,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	4,00 N
Gewicht	1,60 g
Volumen	0,070 cm ³
Baugröße	10,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.11147



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.11147

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N004 M5-IG DN200



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.11147

Typ	Artikelnummer
Flachsauger (rund)	PFG 10 HT1-60 N004

