


Düz vantuz (yuvarlak)

## SAF 60 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.10721



SAF 60 NBR-60 M10-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAF 60 NBR-60 M10-AG

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A      |
| Boyut                      | 60,00             |
| Bağlantı                   | M10-AG            |
| Meme ucu malzemesi         | Çelik             |

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 31,00 mm |
| Nominal çap dn     | 4,00 mm  |
| Dış G1             | M10-M    |
| Dış uzunluğu LG1   | 12,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 6,0 mm   |
| Çap Ds             | 60,6 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 67,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10721](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10721)

Art.-Nr.: 10.01.01.10721

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR      |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 150,00 N               |
| Ağırlık                            | 60,70 g                |
| Yanal kuvvet                       | 105,0 N                |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 85,0 N                 |
| Cilt                               | 16,700 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 60,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Ürün ailesi                        | SAF                    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10721](http://www.schmalz.com/10.01.01.10721)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10721**

| Typ           | Ürün numarası  |
|---------------|----------------|
| Vantuz kapağı | SU 60          |
|               | 10.01.01.13585 |

