




PFG 30 HT1-60 N007

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
размер	30.00
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные PFG 30 HT1-60 N007

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7.00 mm
Высота H	12.00 mm
Диаметр головки Dk	15.1 mm
Внутренний диаметр d1	11.0 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm
Ход пружины Z	2.0 mm
Диаметр Ds	28.8 mm
Диаметр Dmax(S)	31.5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11165



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	34.00 N
Вес	3.5 g
Объем	1.556 cm ³
размер	30.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11165



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.11165

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523
Чехол присоски	SU 30	10.01.01.12889


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11165