




SAF 60 NBR-60 G3/8-AG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	60,00
Соединение	G3/8-AG
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные

Attribute	Value
Диаметр Ds	60,6 mm
Диаметр Dmax(S)	67,0 mm
Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3	

Конструктивные данные SAF 60 NBR-60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11112



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	150,00 N
Поперечная сила	105,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	85,0 N
Объем	16,700 cm ³
размер	60,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11112



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11112

Тур	Количество предметов
Чехол присоски SU 60	10.01.01.13585

