




PFG 10 HT1-60 N004

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
размер	10.00
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные PFG 10 HT1-60 N004

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.00 mm
Высота H	7.50 mm
Диаметр головки Dk	8.7 mm
Внутренний диаметр d1	6.0 mm
Внутренний диаметр d	4.00 mm
Ход пружины Z	1.4 mm
Диаметр Ds	10.0 mm
Высота H3	4.00 mm
Диаметр Dmax(S)	11.5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11161



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 004
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12.5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	4.00 N
Вес	0.3 g
Объем	0.154 cm ³
размер	10.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11161



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.11161

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

