




SAF 50 NBR-45 M10-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A           |
| Misura                          | 50,00                  |
| Connessione                     | M10-AG                 |
| Materiale del nipplo            | Acciaio                |



## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 28,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,00 mm  |
| Filettatura G1                  | M10-AG   |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 5,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 50,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 56,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAF 50 NBR-45 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11444

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 45,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 65,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 100,00 N               |
| Peso                                       | 54,10 g                |
| Forza laterale                             | 80,0 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa           | 76,0 N                 |
| Volume                                     | 9,480 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 50,00                  |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAF                    |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.11444](http://www.schmalz.com/10.01.01.11444)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11444**

| Typ                         | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------|
| Copertura per ventosa SU 50 | 10.01.01.12837  |

