

Ventosa plana (redonda)

## PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.11169



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Tamaño                        | 60,00                            |
| Propiedades del material      | no deja marcas                   |



Datos de diseño PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H                 | 18,00 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 38,7 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 4,7 mm   |
| Diámetro Ds              | 60,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 64,0 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11169](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11169)

Art.-Nr.: 10.01.01.11169

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Familia de boquillas             | N 009                            |
| Material de ventosa              | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A]    | 60,0 Shore A                     |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 100,0 mm                         |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 125,00 N                         |
| Peso                             | 24,2 g                           |
| Volumen                          | 11,846 cm <sup>3</sup>           |
| Tamaño                           | 60,00                            |
| Familia de productos             | PFG                              |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.11169](http://www.schmalz.com/10.01.01.11169)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.11169**

| Typ                             |                     | n              |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N009 G1/4-AG | 10.01.01.10097 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N009 G1/4-IG | 10.01.01.10096 |
| Funda para ventosa              | SU 60               | 10.01.01.13585 |

