





SAF 60 NBR-45 M10-AG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

## Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 45,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 60,00                |
| Conexión                      | M10-AG               |
| Material de la boquilla       | Acero                |



Datos de diseño SAF 60 NBR-45 M10-AG

## Datos de diseño

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 31,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,00 mm  |
| Rosca G1               | M10-MA   |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 6,0 mm   |
| Diámetro Ds            | 60,6 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 67,0 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11454

**Datos técnicos**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR   |
| Dureza del material [Shore A]                       | 45,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 75,0 mm                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 150,00 N               |
| Peso                                                | 60,70 g                |
| Fuerza lateral                                      | 105,0 N                |
| Fuerza lateral superficie aceitosa                  | 85,0 N                 |
| Volumen                                             | 16,700 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 60,00                  |
| Número de pliegues                                  | 0,0                    |
| Familia de productos                                | SAF                    |

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.11454**

| Typ                      | Número de artículo |
|--------------------------|--------------------|
| Funda para ventosa SU 60 | 10.01.01.13585     |

