

Düz vantuz (yuvarlak)

## SAF 80 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11461




### Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	80,00
Bađlantı	G 1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAF 80 NBR-45 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bađlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



### Tasarım verileri

Yükseklik H	40,00 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
Diş G1	G 1/4"-F
Diş uzunluđu LG1	20,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	7,6 mm
Çap Ds	83,0 mm
Çap Dmax(S)	89,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAF 80 NBR-45 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11461](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11461)

1

Düz vantuz (yuvarlak)

## SAF 80 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11461



### Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	45,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	272,00 N
Ağırlık	56,20 g
Yanal kuvvet	205,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	180,0 N
Cilt	36,700 cm <sup>3</sup>
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11461

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapađı	SU 80
	10.01.01.12839



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11461](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11461)

2