

Art.-Nr.: 10.01.01.11402




SAF 50 NBR-45 G3/8-IG

真空パッド SAFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	50.00
接続	G3/8-IG
ニップル材質	アルミ

デザインデータ




属性	価値
高さ H	28.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	15.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	56.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAF 50 NBR-45 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11402



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	65.0 mm
吸着力 (-600mbar)	100.00 N
質量	30.70 g
水平方向の力	80.0 N
水平方向の力 油性表面	76.0 N
ボリューム	9.480 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAF

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11402



発注データ アクセサリ 10.01.01.11402

Typ	本数
真空パッド用カバー	SU 50
	10.01.01.12837


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11402