




SAF 80 NBR-45 G3/8-AG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	80,00
Соединение	G3/8-AG
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAF 80 NBR-45 G3/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	7,6 mm
Диаметр Ds	83,0 mm
Диаметр Dmax(S)	89,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11462



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	272,00 N
Поперечная сила	205,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	180,0 N
Объем	36,700 cm ³
размер	80,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11462



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11462

Тур	Количество предметов
Чехол присоски SU 80	10.01.01.12839

