

Ventosa piatta (tonda)

SAF 80 NBR-45 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11466




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	80,00
Connessione	M10-AG
Materiale del nipplo	Acciaio

SAF 80 NBR-45 M10-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione

Altezza H	35,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	7,6 mm
Diametro Ds	83,0 mm
Diametro Dmax(S)	89,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAF 80 NBR-45 M10-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11466

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11466

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	272,00 N
Peso	79,40 g
Forza laterale	205,0 N
Forza laterale superficie oleosa	180,0 N
Volume	36,700 cm ³
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11466**

Typ		Numero articolo
Copertura per ventosa	SU 80	10.01.01.12839

