

Art.-Nr.: 10.01.01.11467




## 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	80.00
接続	M14x1.5-AG
ニップル材質	アルミ

SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

真空パッド SAFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



## デザインデータ

高さ H	35.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	M14x1.5-M
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	7.6 mm
径 Ds	83.0 mm
径 Dmax(S)	89.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11467

 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
吸着力 (-600mbar)	272.00 N
質量	66.10 g
水平方向の力	205.0 N
水平方向の力 油性表面	180.0 N
ボリューム	36.700 cm <sup>3</sup>
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAF

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です；水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.11467

Typ		本数
真空パッド用カバー	SU 80	10.01.01.12839