


Art.-Nr.: 10.01.01.11467



SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	80,00
Conexión	M14x1.5-AG
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Altura H	35,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	M14x1,5-MA
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,6 mm
Diámetro Ds	83,0 mm
Diámetro Dmax(S)	89,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11467

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	100,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	272,00 N
Peso	66,10 g
Fuerza lateral	205,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	180,0 N
Volumen	36,700 cm ³
Tamaño	80,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.11467**

Typ	Número de artículo
Funda para ventosa SU 80	10.01.01.12839

