

Ventouse plate (ronde)

SAF 100 NBR-45 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11405




SAF 100 NBR-45 G3/8-IG

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	100,00
Connexion	G3/8-IG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	15,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	9,5 mm
Diamètre Ds	103,0 mm
Diamètre Dmax(S)	110,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAF 100 NBR-45 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11405

Ventouse plate (ronde)

SAF 100 NBR-45 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11405



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	135,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	430,00 N
Poids propre	67,20 g
Force latérale	310,0 N
Force latérale surface huileuse	300,0 N
Volume	59,900 cm ³
Taille	100,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écartez de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11405



Données de commande accessoires 10.01.01.11405

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	10.01.01.12840



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11405

2