




SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

Присоска SAF, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные SAF 125 NBR-45 G3/8-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	125,00
Соединение	G3/8-IG
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	43,00 mm
Номинальный диаметр dn	9,00 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	15,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	12,5 mm
Диаметр Ds	125,0 mm
Диаметр Dmax(S)	135,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11406



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	165,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	660,00 N
Вес	146,0 g
Поперечная сила	475,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	400,0 N
Объем	119,000 cm ³
размер	125,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11406



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11406

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 120	10.01.01.12437

