




## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	100,00
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium

SAF 100 NBR-45 G1/4-AG

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	9,5 mm
Diamètre Ds	103,0 mm
Diamètre Dmax(S)	110,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAF 100 NBR-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11470

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	135,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	430,00 N
Poids propre	76,30 g
Force latérale	310,0 N
Force latérale surface huileuse	300,0 N
Volume	59,900 cm <sup>3</sup>
Taille	100,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs  
 Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11470](http://www.schmalz.com/10.01.01.11470)

**Données de commande accessoires 10.01.01.11470**

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse   SU 100	10.01.01.12840

