

Art.-Nr.: 10.01.01.11426




SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

真空パッド SAFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 接続           | M14x1.5-AG   |
| ニップル材質       | アルミ          |

## デザインデータ



| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| 高さ H        | 20.00 mm  |
| 呼び径 dn      | 4.00 mm   |
| スレッドG1      | M14x1.5-M |
| グリップの長さ LG1 | 12.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 17.0 mm   |
| スプリングストロークZ | 3.0 mm    |
| 径 Ds        | 31.0 mm   |
| 径 Dmax(S)   | 34.0 mm   |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11426



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 45.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 40.0 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 38.00 N               |
| 質量             | 17.7 g                |
| 水平方向の力         | 30.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 28.0 N                |
| ボリューム          | 1.700 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 30.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SAF                   |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.11426](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11426)



## データアクセサリを注文する 10.01.01.11426

| Typ       | Artikelnummer           |
|-----------|-------------------------|
| 真空パッド用カバー | SU 30<br>10.01.01.12889 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11426](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11426)