

Art.-Nr.: 10.01.01.11444




技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	50.00
接続	M10-AG
ニップル材質	スチール

SAF 50 NBR-45 M10-AG

真空パッド SAFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



デザインデータ

高さ H	28.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッド G1	M10-M
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	56.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAF 50 NBR-45 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11444

 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	65.0 mm
吸着力 (-600mbar)	100.00 N
質量	54.10 g
水平方向の力	80.0 N
水平方向の力 油性表面	76.0 N
ボリューム	9.480 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAF

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です；水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.11444

Typ		本数
真空パッド用カバー	SU 50	10.01.01.12837