


Art.-Nr.: 10.01.01.11450




SAF 60 NBR-45 G1/4-AG

真空パッド SAFは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	60.00
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAF 60 NBR-45 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	6.0 mm
径 Ds	60.6 mm
径 Dmax(S)	67.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.11450



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
吸着力 (-600mbar)	150.00 N
質量	46.40 g
水平方向の力	105.0 N
水平方向の力 油性表面	85.0 N
ボリューム	16.700 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAF

注記：吸着力：吸着力は、規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11450



発注データ アクセサリ 10.01.01.11450

Typ	本数
真空パッド用カバー	SU 60
	10.01.01.13585


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11450