

Ventosa piatta (tonda)

SAF 60 NBR-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11451




SAF 60 NBR-45 G1/4-IG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	60,00
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Nichelato



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	60,6 mm
Diametro Dmax(S)	67,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAF 60 NBR-45 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11451

1

Ventosa piatta (tonda)

SAF 60 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11451



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (connesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	150,00 N
Peso	37,10 g
Forza laterale	105,0 N
Forza laterale superficie oleosa	85,0 N
Volume	16,700 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11451



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11451

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.13585

