


Art.-Nr.: 10.01.01.11467



SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



Données de construction SAF 80 NBR-45 M14x1.5-AG

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	80,00
Connexion	M14x1.5-AG
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Hauteur H	35,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	M14x1,5-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	7,6 mm
Diamètre Ds	83,0 mm
Diamètre Dmax(S)	89,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11467

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	100,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	272,00 N
Poids propre	66,10 g
Force latérale	205,0 N
Force latérale surface huileuse	180,0 N
Volume	36,700 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Données de commande accessoires 10.01.01.11467**

Typ	Nombre d'article
Couverture pour ventouse	SU 80 10.01.01.12839

