


Art.-Nr.: 10.01.01.11687



SHF 50 NK-45 N041

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 天然ゴム NK      |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| サイズ          | 50.00        |



デザインデータ SHF 50 NK-45 N041

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 12.80 mm |
| 高さ H        | 22.20 mm |
| ヘッド径 Dk     | 17.0 mm  |
| 内径d1        | 17.0 mm  |
| d2          | 30.0 mm  |
| 内径d         | 7.50 mm  |
| スプリングストロークZ | 3.0 mm   |
| 径 Ds        | 52.0 mm  |
| 高さ H3       | 14.30 mm |
| 径 Dmax(S)   | 55.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.11687



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | N 041                 |
| 真空パッドの材質       | 天然ゴム NK               |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 41.0 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 90.00 N               |
| 質量             | 15.0 g                |
| 水平方向の力         | 95.0 N                |
| ボリューム          | 8.050 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 50.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SHF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.11687](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11687)



## データアクセサリを注文する 10.01.01.11687

| Typ           |                              | Artikelnummer  |
|---------------|------------------------------|----------------|
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N041 G1/4-AG DN440    | 10.01.01.11772 |
| 接続ニップル (取付ネジ) | SA-NIP N041 G1/4-IG DN440    | 10.01.01.11822 |
| ふるいラウンド       | SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07 | 10.07.01.00211 |
| タッチバルブ        | TVN G1/4-AG 8.4 N041         | 10.05.10.00058 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11687](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11687)