

Art.-Nr.: 10.01.01.11690



SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

## Технические данные


| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Натуральная резина НК |
| Твердость материала [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| размер                        | 70,00                 |
| Соединение                    | G1/4-IG               |
| Материал ниппеля              | алюминий              |

Присоска SHFN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SHF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: уплотнительное кольцо и сенсорный клапан

Доступные запасные части: присоска SHF, соединительный ниппель SA-NIP и RED-NIP, уплотнительное кольцо, сенсорный клапан

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 37,20 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,40 mm  |
| d2                        | 48,0 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 11,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 4,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 70,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 74,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11690



## Технические данные

| Attribute                            | Value                  |
|--------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                    | Натуральная резина НК  |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 6,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 95,0 mm                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 200,00 N               |
| Вес                                  | 31,5 g                 |
| Поперечная сила                      | 145,0 N                |
| Объем                                | 16,000 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 70,00                  |
| Всасывающая сила d2                  | 100,00 N               |
| Количество складок                   | 0,0                    |
| Семейство продуктов                  | SHFN                   |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.11690](http://www.schmalz.com/10.01.01.11690)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11690

| Тип                      | Количество предметов |
|--------------------------|----------------------|
| Сетчатый фильтр, круглые | 10.07.01.00211       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11690

| Тип                                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | 10.01.01.11822       |
| Плоская присоска (круглая)                    | 10.01.01.11682       |

