

Art.-Nr.: 10.01.01.11700



SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

真空パッド SHFNは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SHF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ
- オプション: シールリング、タッチバルブ


スペアパーツ: 真空パッドSHF、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP、RED-NIP、シールリング、タッチバルブ

アクセサリ: フィルターメッシュ

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	50.00
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



属性	価値
高さ H	32.20 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	21.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	52.0 mm
径 Dmax(S)	55.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV



Art.-Nr.: 10.01.01.11700



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	41.0 mm
吸着力（-600mbar）	110.00 N
質量	19.1 g
水平方向の力	95.0 N
ボリューム	6.300 cm ³
サイズ	50.00
吸着力 d2	40.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SHFN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11700



データアクセサリを注文する 10.01.01.11700

Typ	Artikelnummer
ふるいラウンド	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
	10.07.01.00211



スペアパーツの注文データ 10.01.01.11700

Typ	Artikelnummer
タッチバルブ	TVN G1/4-AG 8.4 N041
フラット真空吸着パッド	SHF 50 NK-45 N041 MOS
	10.01.01.11688

