


Колоколообразные присоски (овальные)
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11760




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Соединение	M10-AG
Материал ниппеля	Сталь

SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG

Присоска SAOG, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	16,0 mm
Ход пружины Z	4,5 mm
Ширина присоски Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	66,00 mm
Bmax(S)	26,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11760

Колоколообразные присоски (овальные)
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11760



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	56,00 N
Вес	27,4 g
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Поперечная сила	35,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	10,0 N
Объем	4,860 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11760



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11760