

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG 60x20 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.11762




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Dimension (Lxl)	60 x 20
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

SAOG 60x20 NBR-45 RA

La ventouse SAOG, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Longueur L4	31,80 mm
Largeur de la ventouse Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	66,00 mm
Bmax(S)	26,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAOG 60x20 NBR-45 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11762

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11762

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	56,00 N
Poids propre	29,2 g
Dimension (Lxl)	60 x 20
Force latérale	35,0 N
Force latérale surface huileuse	10,0 N
Volume	4,860 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11762

