



Art.-Nr.: 10.01.01.11762

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	45,0 Shore A
Abmessung (LxB)	60 x 20
Anschluss	RA
Nippelwerkstoff	Aluminium

SAOG 60x20 NBR-45 RA

Der Sauggreifer SAOG, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.

**Konstruktionsdaten**

Höhe H	24,50 mm
Nenndurchmesser dn	4,00 mm
Federweg Z	4,5 mm
Länge L4	31,80 mm
Saugerbreite Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax(S)	66,00 mm
Bmax(S)	26,00 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SAOG 60x20 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.11762

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	12,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	56,00 N
Gewicht	29,20 g
Abmessung (LxB)	60 x 20
Querkraft	35,0 N
Querkraft geölte Oberfläche	10,0 N
Volumen	4,860 cm ³
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SAOG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

