



Art.-Nr.: 10.01.01.11650

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	95 x 40
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOG vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	35.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	6.0 mm
Vantuz genişliği Bs	40.00 mm
Ls	95.00 mm
Lmaks.(S)	102.00 mm
Bmax(S)	46.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11650

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	165.00 N
Ağırlık	53.0 g
Boyutlar (LxW)	95 x 40
Yanal kuvvet	97.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	68.0 N
Cilt	26.900 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11650

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11650