


Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG 60x20 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.11762




Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 20
Conexión	RA
Material de la boquilla	Aluminio

SAOG 60x20 NBR-45 RA

La ventosa SAOG disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño

Altura H	24,50 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Longitud L4	31,80 mm
Anchura de ventosa Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmáx.(S)	66,00 mm
Bmáx(S)	26,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAOG 60x20 NBR-45 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11762

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG 60x20 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.11762



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	56,00 N
Peso	29,20 g
Dimensión (LxAn)	60 x 20
Fuerza lateral	35,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	10,0 N
Volumen	4,860 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11762