




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyutlar (LxW)	80 x 30
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOG vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	24,00 mm
Nominal çap dn	5,00 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	10,0 mm
Vantuz genişliği Bs	30,00 mm
Ls	80,00 mm
Lmaks.(S)	86,00 mm
Bmax(S)	36,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11651

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	105,00 N
Ağırlık	43,20 g
Boyutlar (LxW)	80 x 30
Yanal kuvvet	65,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	45,0 N
Cilt	13,200 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAOG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11651

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11651