


Art.-Nr.: 10.01.01.11659




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 45.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 80 x 30      |
| 接続           | G1/4-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |

SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG

長円ベル型真空パッド SAOG: 様々なサイズをラインアップ、接続ネジがパッドに取り付けられた状態で納品されます。



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 27.50 mm |
| 呼び径 dn       | 5.00 mm  |
| スレッド G1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.5 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 10.0 mm  |
| 真空パッド幅 Bs    | 30.00 mm |
| Ls           | 80.00 mm |
| Lmax.(S)     | 86.00 mm |
| Bmax(S)      | 36.00 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11659



## 技術資料

| 属性            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 真空パッドの材質      | ニトリルゴム NBR             |
| ホース径（推奨） d    | 4.0 mm                 |
| 最小ワーク半径（凸部）   | 20.0 mm                |
| 吸着力（-600mbar） | 105.00 N               |
| 質量            | 33.6 g                 |
| サイズ (LxW)     | 80 x 30                |
| 水平方向の力        | 65.0 N                 |
| 水平方向の力 油性表面   | 45.0 N                 |
| ボリューム         | 13.200 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数      | 0.0                    |
| 製品ファミリー       | SAOG                   |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.11659](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.11659)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11659](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11659)