

Art.-Nr.: 10.01.01.11814



SHF 210 NK-45 G1/2-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	210.00
高さ H	26.00 mm
接続	G1/2-IG


真空パッド SHF (ゴム部分+金属プレート) は組み立てられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SHF: 様々なサイズをラインアップ
- サポートプレート (ネジ加工済み)

スペアパーツ: 交換用真空パッド DR-SHF

アクセサリ: タッチバルブ、フィルターメッシュ

デザインデータ



デザインデータ SHF 210 NK-45 G1/2-IG

属性	価値
グリップの長さ L2	52.80 mm
高さ H	26.00 mm
d2	170.0 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリップの長さ LG1	14.0 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリップの長さ LG2	12.8 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	134.0 mm
スプリングストロークZ	6.0 mm
径 Ds	210.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.11814



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	885.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1770.00 N
質量	1120.5 g
ボリューム	223.800 cm ³
サイズ	210.00
吸着力 d2	1160.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SHF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11814



データアクセサリを注文する 10.01.01.11814

Typ		Artikelnummer
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
ふるいラウンド	SIEB 19.5x1 MS 100	10.07.01.00215
ふるいラウンド	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
保護カバー	PC 200	10.01.01.13089



スペアパーツの注文データ 10.01.01.11814

Typ		Artikelnummer
SHF用交換用ゴム	DR-SHF 210 NK-45	10.01.01.11809

