


Art.-Nr.: 10.01.01.11668

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Dimension (Lxl)	80 x 30
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

SAOG 80x30 NBR-45 RA

La ventouse SAOG, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère.

**Données de construction**

Hauteur H	27,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Longueur L4	31,80 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,00 mm
Ls	80,00 mm
Lmax.(S)	86,00 mm
Bmax(S)	36,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAOG 80x30 NBR-45 RA



Art.-Nr.: 10.01.01.11668

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	105,00 N
Poids propre	37,10 g
Dimension (LxI)	80 x 30
Force latérale	65,0 N
Force latérale surface huileuse	45,0 N
Volume	13,200 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

