

Art.-Nr.: 10.01.01.11668




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	80 x 30
Соединение	RA
Материал ниппеля	алюминий

SAOG 80x30 NBR-45 RA

Присоска SAOG, доступная в различных диаметрах, доставляется с соединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	27,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	10,0 mm
Длина L4	31,80 mm
Ширина присоски Bs	30,00 mm
Ls	80,00 mm
Lмакс.(S)	86,00 mm
Bмакс.(S)	36,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SAOG 80x30 NBR-45 RA

Art.-Nr.: 10.01.01.11668



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	105,00 N
Вес	37,1 g
Размеры (ДхШ)	80 x 30
Поперечная сила	65,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	45,0 N
Объем	13,200 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11668

