



SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A        |
| Misura                          | 70,00               |
| Connessione                     | G1/4-IG             |
| Materiale del nipplo            | Alluminio           |

La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): anello di tenuta, valvola ad impulsi

Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 37,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,40 mm  |
| d2                              | 48,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 11,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 70,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 74,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Ventosa piatta (tonda)

## SHFN 70 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11690



### Dati tecnici

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù naturale NK    |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 95,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 200,00 N               |
| Peso                                       | 31,5 g                 |
| Forza laterale                             | 145,0 N                |
| Volume                                     | 16,000 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 70,00                  |
| Forza di presa d2                          | 100,00 N               |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SHFN                   |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.11690](http://www.schmalz.com/10.01.01.11690)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.01.11690

| Typ          | codice articolo |
|--------------|-----------------|
| Filtro tondo | 10.07.01.00211  |



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.11690

| Typ                            | codice articolo |
|--------------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | 10.01.01.11822  |
| Aspiratore piatto (tondo)      | 10.01.01.11682  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11690](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11690)