

Art.-Nr.: 10.01.01.11985



SGPN 20 SI-50 G1/8-IG

真空パッド SGPN: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SGP: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SGP、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	20.00
材質種類	FDA
真空接続口	G1/8-F
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



高さ H	22.40 mm
呼び径 dn	3.50 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	22.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGPN 20 SI-50 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11985


 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
吸着力 (-600mbar)	8.50 N
質量	5.60 g
ポリウム	0.600 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGPN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 発注データ スペアパーツ 10.01.01.11985

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731


 発注データ ウェアパーツ 10.01.01.11985

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SGP 20 SI-50 N016	10.01.01.11571