

Art.-Nr.: 10.01.01.11986



SGPN 24 SI-50 M5-AG


Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Baugröße	24,00
Materialeigenschaft	FDA
Vakuum-Anschluss	M5-AG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Sauger vom Typ SGP – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP



Konstruktionsdaten SGPN 24 SI-50 M5-AG

Konstruktionsdaten

Höhe H	15,80 mm
Nenn Durchmesser dn	2,50 mm
Gewinde G1	M5-AG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Schlüsselweite SW1	7,0 mm
Federweg Z	1,7 mm
Durchmesser Ds	24,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	25,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3	



Art.-Nr.: 10.01.01.11986

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	11,00 N
Gewicht	2,10 g
Volumen	0,851 cm ³
Baugröße	24,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.11986**

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.11986**

Typ	Artikelnummer
Flachsauger (rund)	SGP 24 SI-50 N016
	10.01.01.10577