

Плоская присоска (круглая)

## PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12052



PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG


Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP

### Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	120,00
Вакуумное соединение	G1/2"-F
Свойство материала	немаркий



### Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	37,50 mm
Номинальный диаметр dn	13,50 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	120,0 mm
Диаметр Dmax(S)	124,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12052](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12052)

1

Плоская присоска (круглая)

## PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12052



### Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	300,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	540,00 N
Вес	352,6 g
Объем	77,800 cm <sup>3</sup>
размер	120,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12052](http://www.schmalz.com/10.01.01.12052)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.12052

Тип	Количество предметов
Чехол присоски	10.01.01.12437



### Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12052

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель присоски (уст.)	10.01.01.00796



### Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12052

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	10.01.01.00389



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12052](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12052)

2