


SAOG 60x20 NBR-45 RA

長円ベル型真空パッド SAOG: 様々なサイズをラインアップ、接続ネジがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 20
接続	RA
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAOG 60x20 NBR-45 RA

デザインデータ

属性	価値
高さ H	24.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
グリップの長さ L4	31.80 mm
真空パッド幅 Bs	20.00 mm
Ls	60.00 mm
Lmax.(S)	66.00 mm
Bmax(S)	26.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.11762



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	12.5 mm
吸着力（-600mbar）	56.00 N
質量	29.2 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	35.0 N
水平方向の力 油性表面	10.0 N
ボリューム	4.860 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAOG

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11762

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11762