

Art.-Nr.: 10.01.01.12063



SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

真空パッド SPK: 金属製プレートには予めメネジが加工されています。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SPK: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
- 金属製サポートプレート (メネジ加工済み)


スペアパーツ: 交換用シールリング DR-SPK

アクセサリ: タッチバルブ

技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	15.0 Shore A
シール材	EPDM
サイズ	160.00
材質種類	発泡ゴム
色	ブラック
接続	G1/2-F

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	36.50 mm
高さ H	25.50 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	14.5 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	14.5 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	148.0 mm
スプリングストロークZ	6.0 mm
径 Ds	159.0 mm
径 Dmax(S)	179.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12063



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	15.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	1000.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1060.00 N
質量	940.0 g
ボリューム	129.000 cm ³
サイズ	160.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPK

注記: DIN ISO 3302-1 M3に準拠した弾性材部分の許容寸法公差 注記: 吸着力: 規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径: ホース径: 推奨ホース径はホース長さ約2mを示します。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.01.12063



データアクセサリを注文する 10.01.01.12063

Typ		Artikelnummer
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
真空パッド用カバー	SU 210	10.01.01.12439



スペアパーツの注文データ 10.01.01.12063

Typ		Artikelnummer
SPK用交換用ゴム	DR-SPK 160 MOS EPDM-15	10.01.01.12075

