


Art.-Nr.: 10.01.01.12166



SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	60.00
接続	G3/8-IG
ニップル材質	アルミ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	15.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	10.6 mm
径 Ds	63.5 mm
径 Dmax(S)	70.5 mm

デザインデータ SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12166



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
吸着力 (-600mbar)	122.00 N
質量	31.1 g
水平方向の力	153.0 N
水平方向の力 油性表面	80.0 N
ボリューム	22.000 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12166

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12166